

101 Radio Frequenza Viso e Corpo

CAPACITIVA E RESISTIVA



È un sistema rivoluzionario perché applica una tecnologia non invasiva e consente di compattare, rassodare e tonificare visibilmente i tessuti. Il trattamento estetico con radiofrequenza sfrutta il principio della cessione di calore: durante il trattamento l'onda elettromagnetica sviluppa calore che viene trasferito agli strati profondi provocando la denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene nel connettivo: il risultato di questo movimento è un effetto di stiramento, tonificazione e coesione dei tessuti. Contemporaneamente, la radiofrequenza stimola

i fibroblasti a produrre nuovo collagene, che attenua le rughe e dona alla pelle un effetto lifting naturale. Oltre alla lassità cutanea, la RF è consigliata in caso di cellulite flaccida, adipe localizzato e in presenza di cicatrici, smagliature o lesioni da acne.

Il dispositivo è indicato per l'erogazione di trattamenti quali:
Rivitalizzante, Detossinante, Tonificante, Snellente, AntiCellulite.

101 RADIO FREQUENZA VISO E CORPO Radiofrequenza modulare per curare le imperfezioni di viso e corpo. La radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche utilizzabili nel trattamento dell'antiaging e del rilassamento cutaneo. L'effetto bio-fisico della RF si basa sulla conversione dell'energia elettrica in calore, e il riscaldamento avviene per oscillazione molecolare dovuta ad uno spostamento rotazionale degli elettroliti intracellulari.

SCHEDA TECNICA

Tensione ingresso	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	150 VA
Interfaccia utente/display	7" Wide Screen - 800x480 px
Frequenza di lavoro	450 kHz
Massima potenza del trasduttore	25 W Resistivo - 50 W Capacitivo
Tipo di emissione	Continuo/Pulsato
Controllo emissione del segnale	Tensione e corrente
Dimensioni del dispositivo	50x40x20 cm
Peso	15 Kg
Classe di sicurezza	1 / BF



Accessori

101 RADIO FREQUENZA VISO E CORPO

ACCESSORI CORPO

1. MANIPOLO CAPACITIVO
+ KIT ELETTRODI
CAPACITIVI 80/70/60/50
2. MANIPOLO RESISTIVO

ACCESSORI VISO

3. MANIPOLO RESISTIVO BIPOLARE
4. MANIPOLO RESISTIVO FRAZIONALE
5. MANIPOLO CAPACITIVO + KIT ELETTRODI
CAPACITIVI 40/30/PICCOLO
6. MASSA- PIASTRA DI RITORNO PER
MANIPOLO CAPACITIVO
7. PEDALE

