

Accessori professionali per risultati precisi e duraturi.

KIT SCALDACERA PROFESSIONALE



Fornello elettronico scaldacera professionale per ceretta brasiliana e per vasi da 800 ml. Potenza 250 W. Ideale per la sua precisione della selezione della temperatura desiderata.

DATI TECNICI

Alimentazione	230 V - AC 50 Hz
Potenza fornello	250 W
Capacità	800 ml

MODO D'USO

1. Inserire il cavo d'alimentazione nella presa e verificare che la spia verde sia sempre accesa. La spia arancione indica che l'apparecchio si sta riscaldando. **2.** Posizionare il barattolo di cera o il pentolino nell'apposita tazza. La cera non deve entrare nella tazza. **3.** Posizionare la manopola sulla temperatura desiderata, il tempo impiegato per il riscaldamento delle cere può variare tra 25 e 30 minuti. L'apparecchio può rimanere acceso tranquillamente per tutta la giornata.